

XBO para projetores BARCO

High performance, long lasting digital cinema lamps designed for BARCO projectors



Druh použití

- Digital Cinema Projection

Vlastnosti produktu

- Extremely high luminance for digital cinema projection
- Color temperature approximately 6000K - simulates daylight
- Continuous spectrum in the visible range
- High color rendering > 95
- High arc stability
- DC operation
- Hot restart



Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku | Informace o produktu | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| | NAED5 | Description | Family Brand Name | Spočítaný krátký text produktu |
| XBO 1200 W/DHP OFR | 69596 | XBO 1200W/DHP 1/CS 1/SKU | XBO | XBO 1200 W/DHP OFR |
| XBO 1600 W/DHP OFR | 69840 | XBO 1600W/DHP 1/CS 1/SKU | | XBO 1600 W/DHP OFR |
| XBO 2000 W/DHP L OFR | 68884 | XBO 2000W/DHP L 1/CS 1/SKU | | XBO 2000 W/DHP L OFR |
| XBO 2200 W/DHP OFR | 67484 | XBO 2200W/DHP 1/CS 1/SKU | | XBO 2200 W/DHP OFR |
| XBO 2500 W/DHP OFR | 69089 | XBO 2500W/DHP 1/CS 1/SKU | | XBO 2500 W/DHP OFR |
| XBO 3000 W/DHP OFR | 69480 | XBO 3000W/DHP 1/CS 1/SKU | | XBO 3000 W/DHP OFR |
| XBO 3000 W/DHS OFR | 69462 | XBO 3000W/DHS 1/CS 1/SKU | | XBO 3000 W/DHS OFR |
| XBO 3000 W/DHP L OFR | 69048 | XBO 3000W/DHP L 1/CS 1/SKU | XBO | XBO 3000 W/DHP L OFR |
| XBO 4000 W/DHP L OFR | 69049 | XBO 4000W/DHP L 1/CS 1/SKU | | XBO 4000 W/DHP L OFR |
| XBO 3000 W/DHP XL OFR | 59938 | XBO 3000W/DHP XL 1/CS 1/SKU | | XBO 3000 W/DHP XL OFR |
| XBO 4000 W/DHP OFR | 69481 | XBO 4000W/DHP 1/CS 1/SKU | | XBO 4000 W/DHP OFR |
| XBO 4500 W/DHP OFR | 69463 | XBO 4500W/DHP 1/CS 1/SKU | | XBO 4500 W/DHP OFR |
| XBO 4000 W/DHP LL OFR | 59939 | XBO 4000W/DHP LL 1/CS 1/SKU | | XBO 4000 W/DHP LL OFR |
| XBO 4500 W/DHP L OFR | 69050 | XBO 4500W/DHP L 1/CS 1/SKU | | XBO 4500 W/DHP L OFR |
| XBO 4000 W/DHP XL OFR | 59940 | XBO 4000W/DHP XL 1/CS 1/SKU | | XBO 4000 W/DHP XL OFR |
| XBO 6000 W/DHP OFR | 69476 | XBO 6000W/DHP 1/CS 1/SKU | | XBO 6000 W/DHP OFR |
| XBO 6000 W/DHP L OFR | 69053 | XBO 6000W/DHP L 1/CS 1/SKU | | XBO 6000 W/DHP L OFR |
| XBO 6500 W/DHP OFR | | | | XBO 6500 W/DHP OFR |
| XBO 6500 W/DHP L OFR | 54337 | XBO 6500W/DHP L OFR 1/CS 1/SKU | | XBO 6500 W/DHP L OFR |
| XBO 6500 W/DHP XL OFR | 55225 | XBO 6500W/DHP XL 1/CS 1/SKU | | XBO 6500 W/DHP XL OFR |
| XBO 7000W/DHP OFR | 55226 | XBO 7000W/DHP 1/CS 1/SKU | | XBO 7000W/DHP OFR |
| XBO 6000 W/DHP XL OFR | 59969 | XBO 6000W/DHP XL 1/CS 1/SKU | | XBO 6000 W/DHP XL OFR |
| XBO 6500 W/DHP IX OFR | | | | XBO 6500 W/DHP IX OFR |

Technický list řady výrobků

| Popis výrobku | Lamp Type | Parametry | | Fotometrické údaje |
|-----------------------|-----------|-----------------|------------------------|--------------------|
| | | Jmenovitý výkon | Rozsah řídicího proudu | Světelný tok |
| XBO 1200 W/DHP OFR | | 1200 W | 41...63 A | 45000 lm |
| XBO 1600 W/DHP OFR | | 1600 W | 57...86 A | |
| XBO 2000 W/DHP L OFR | | 2000 W | 64...95 A | |
| XBO 2200 W/DHP OFR | XENON | 2200 W | 68...95 A | 92000 lm |
| XBO 2500 W/DHP OFR | | 2500 W | 63...95 A | |
| XBO 3000 W/DHP OFR | | 3000 W | 77...113 A | 135000 lm |
| XBO 3000 W/DHS OFR | | 3000 W | 77...113 A | 130000 lm |
| XBO 3000 W/DHP L OFR | | 3000 W | 76...111 A | |
| XBO 4000 W/DHP L OFR | | 4200 W | 95...137 A | |
| XBO 3000 W/DHP XL OFR | | 3000 W | 76...111 A | |
| XBO 4000 W/DHP OFR | | 4000 W | 91...130 A | 170000 lm |
| XBO 4500 W/DHP OFR | | 4500 W | 108...155 A | 190000 lm |
| XBO 4000 W/DHP LL OFR | | 4200 W | 95...137 A | |
| XBO 4500 W/DHP L OFR | | 4500 W | 108...155 A | |
| XBO 4000 W/DHP XL OFR | | 4200 W | 95...137 A | |
| XBO 6000 W/DHP OFR | | 6000 W | 131...174 A | 280000 lm |
| XBO 6000 W/DHP L OFR | | 6000 W | 125...160 A | |
| XBO 6500 W/DHP OFR | | 6500 W | 133...173 A | 300000 lm |
| XBO 6500 W/DHP L OFR | | 6500 W | 133...173 A | |
| XBO 6500 W/DHP XL OFR | | 6500 W | 133...173 A | |
| XBO 7000W/DHP OFR | | 7000 W | 130...175 A | |
| XBO 6000 W/DHP XL OFR | | 6000 W | 125...160 A | |
| XBO 6500 W/DHP IX OFR | | 6500 W | 133...173 A | |

| Popis výrobku | Vzdálenost světelného středu | Physical Attributes & Dimensions | | |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | Mezera mezi elektrodami zastudena | Anoda (základní označení) | Katoda (základní označení) |
| XBO 1200 W/DHP OFR | 123,0 mm ¹⁾ | 3,5 mm | SFaX30-14 | SFc30-16 |
| XBO 1600 W/DHP OFR | 123,0 mm ¹⁾ | 3,5 mm | SFaX30-14 | SFc30-16 |
| XBO 2000 W/DHP L OFR | 123,0 mm ¹⁾ | 4,5 mm | SFaX30-14 | SFc30-16 |
| XBO 2200 W/DHP OFR | 123,0 mm ¹⁾ | 3,7 mm | SFaX27-14x80 | SFc27-16/55 |
| XBO 2500 W/DHP OFR | 123,0 mm ¹⁾ | 4,5 mm | SFaX27-14x80 | SFc27-16/55 |
| XBO 3000 W/DHP OFR | 123,0 mm ¹⁾ | 4,5 mm | SFaX27-14x80 | SFc27-16/55 |
| XBO 3000 W/DHS OFR | 145,0 mm ¹⁾ | 6,0 mm | SFaX27-9.5 | SFa27-7.9 |
| XBO 3000 W/DHP L OFR | 123,0 mm ¹⁾ | 5,0 mm | SFaX27-14x80 | SFc27-16/55 |
| XBO 4000 W/DHP L OFR | 123,0 mm ¹⁾ | 6,0 mm | SFaX27-14x80 | SFc27-16/55 |
| XBO 3000 W/DHP XL OFR | 123,0 mm ¹⁾ | 5,0 mm | SFaX27-14x80 | SFc27-16/55 |

Technický list řady výrobků

| Popis výrobku | Vzdálenost světelného středu | Physical Attributes & Dimensions | | |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | Mezera mezi elektrodami zastudena | Anoda (základní označení) | Katoda (základní označení) |
| XBO 4000 W/DHP OFR | 123,0 mm ¹⁾ | 6,0 mm | SFaX27-14x80 | SFc27-16/55 |
| XBO 4500 W/DHP OFR | 170,5 mm ¹⁾ | 6,0 mm | SFaX30-9.5 | SFa30-7.9 |
| XBO 4000 W/DHP LL OFR | 123,0 mm | 6.3 mm | SFaX27-14x80 | SFc27-16/55 |
| XBO 4500 W/DHP L OFR | 170,5 mm ¹⁾ | 6,0 mm | SFaX30-9.5 | SFa30-7.9 |
| XBO 4000 W/DHP XL OFR | 123,0 mm ¹⁾ | 6.3 mm | SFaX27-14x80 | SFc27-16/55 |
| XBO 6000 W/DHP OFR | 170,5 mm ¹⁾ | 7,5 mm | SFaX30-9.5 | SFa30-7.9 |
| XBO 6000 W/DHP L OFR | 170,5 mm ¹⁾ | 7,5 mm | SFaX30-9.5 | SFa30-7.9 |
| XBO 6500 W/DHP OFR | 170,5 mm ¹⁾ | 7,5 mm | SFaX30-9.5 | SFa30-7.9 |
| XBO 6500 W/DHP L OFR | 170,5 mm ¹⁾ | 8,0 mm | SFaX30-9.5 | SFa30-7.9 |
| XBO 6500 W/DHP XL OFR | 170,5 mm ¹⁾ | 8,0 mm | SFaX30-9.5 | SFa30-7.9 |
| XBO 7000W/DHP OFR | 170,5 mm ¹⁾ | 7,5 mm | SFaX30-9.5 | SFa30-7.9 |
| XBO 6000 W/DHP XL OFR | 170,5 mm ¹⁾ | 8,0 mm | SFaX30-9.5 | SFa30-7.9 |
| XBO 6500 W/DHP IX OFR | 170,5 mm ¹⁾ | 8.1 mm | SFa30-7.9 | SFaX30-14 |

| Popis výrobku | Diameter (in) | Průměr | Délka | Délka s patičí bez konektorů |
|-----------------------|---------------|---------|----------|------------------------------|
| XBO 1200 W/DHP OFR | 1.594 in | 46.5 mm | 345.0 mm | 295,00 mm |
| XBO 1600 W/DHP OFR | | 46.5 mm | 345.0 mm | 295,00 mm |
| XBO 2000 W/DHP L OFR | | 55.0 mm | 345.0 mm | 295,00 mm |
| XBO 2200 W/DHP OFR | 2.047 in | 52.0 mm | 345.0 mm | 295,00 mm |
| XBO 2500 W/DHP OFR | | 55.0 mm | 345.0 mm | 295,00 mm |
| XBO 3000 W/DHP OFR | 2.165 in | 55.0 mm | 345.0 mm | 295,00 mm |
| XBO 3000 W/DHS OFR | 2.126 in | 60.0 mm | 342.0 mm | 302,00 mm |
| XBO 3000 W/DHP L OFR | 2.362 in | 60.0 mm | 345.0 mm | 295,00 mm |
| XBO 4000 W/DHP L OFR | 2.362 in | 60.0 mm | 345.0 mm | 295,00 mm |
| XBO 3000 W/DHP XL OFR | | 60.0 mm | 345.0 mm | 295,00 mm |
| XBO 4000 W/DHP OFR | 2.165 in | 60.0 mm | 345.0 mm | 295,00 mm |
| XBO 4500 W/DHP OFR | 2.362 in | 60.0 mm | 436.0 mm | 393,00 mm |
| XBO 4000 W/DHP LL OFR | | 60.0 mm | 345.0 mm | 295,00 mm |
| XBO 4500 W/DHP L OFR | | 60.0 mm | 436.0 mm | 393,00 mm |
| XBO 4000 W/DHP XL OFR | | 60.0 mm | 345.0 mm | 295,00 mm |
| XBO 6000 W/DHP OFR | 2.756 in | 78.0 mm | 436.0 mm | 393,00 mm |
| XBO 6000 W/DHP L OFR | | 78.0 mm | 436.0 mm | 393,00 mm |
| XBO 6500 W/DHP OFR | 2.756 in | 78.0 mm | 436.0 mm | 393,00 mm |
| XBO 6500 W/DHP L OFR | | 78.0 mm | 436.0 mm | 393,00 mm |

Technický list řady výrobků

| Popis výrobku | Diameter (in) | Průměr | Délka | Délka s patičí bez konektorů |
|-----------------------|---------------|---------|----------|------------------------------|
| XBO 6500 W/DHP XL OFR | | 78.0 mm | 436.0 mm | 393,00 mm |
| XBO 7000W/DHP OFR | | 78.0 mm | 436.0 mm | 393,00 mm |
| XBO 6000 W/DHP XL OFR | | 78.0 mm | 436.0 mm | 393,00 mm |
| XBO 6500 W/DHP IX OFR | | 78.5 mm | 436.0 mm | 393,00 mm |

| Popis výrobku | Délka kabelu/drátu, vstup | Spojka: v balení [PICOS] | Váha výrobku | Teploty a provozní podmínky |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|
| | | | | Provozní poloha hořáku |
| XBO 1200 W/DHP OFR | 130 mm | Yes | 485.00 g | s15/p15 ²⁾ |
| XBO 1600 W/DHP OFR | 130 mm | Yes | 485.00 g | s15/p15 ²⁾ |
| XBO 2000 W/DHP L OFR | 130 mm | Yes | 530.00 g | s15/p15 ²⁾ |
| XBO 2200 W/DHP OFR | 130 mm | Yes | 534.00 g | s15/p15 ²⁾ |
| XBO 2500 W/DHP OFR | 130 mm | Yes | 558.00 g | s15/p15 ²⁾ |
| XBO 3000 W/DHP OFR | 130 mm | Yes | 581.00 g | s15/p15 ²⁾ |
| XBO 3000 W/DHS OFR | 155 mm | Yes | 591.00 g | s15/p15 ²⁾ |
| XBO 3000 W/DHP L OFR | 130 mm | Yes | 623.00 g | s15/p15 ²⁾ |
| XBO 4000 W/DHP L OFR | 130 mm | Yes | 645.00 g | p15/s15 ²⁾ |
| XBO 3000 W/DHP XL OFR | 130 mm | Yes | 623.00 g | s15/p15 ²⁾ |
| XBO 4000 W/DHP OFR | 130 mm | Yes | 670.00 g | s15/p15 ²⁾ |
| XBO 4500 W/DHP OFR | 155 mm | Yes | 853.00 g | s15/p15 ²⁾ |
| XBO 4000 W/DHP LL OFR | 130 mm | Yes | 645.00 g | p15/s15 ²⁾ |
| XBO 4500 W/DHP L OFR | 155 mm | Yes | 853.00 g | s15/p15 ²⁾ |
| XBO 4000 W/DHP XL OFR | 130 mm | Yes | 645.00 g | s15/p15 ²⁾ |
| XBO 6000 W/DHP OFR | 155 mm | Yes | 1000.00 g | s15/p15 ²⁾ |
| XBO 6000 W/DHP L OFR | 155 mm | Yes | 1000.00 g | s15/p15 ²⁾ |
| XBO 6500 W/DHP OFR | 155 mm | Yes | 1000.00 g | s15/p15 ²⁾ |
| XBO 6500 W/DHP L OFR | 155 mm | Yes | 1023.00 g | s15/p15 ²⁾ |
| XBO 6500 W/DHP XL OFR | 155 mm | Yes | 1023.00 g | s15/p15 ²⁾ |
| XBO 7000W/DHP OFR | 155 mm | Yes | 1023.00 g | s15/p15 ²⁾ |
| XBO 6000 W/DHP XL OFR | 155 mm | Yes | 1000.00 g | s15/p15 ²⁾ |
| XBO 6500 W/DHP IX OFR | 155 mm | Yes | 1000.00 g | h90 ²⁾ |

| Popis výrobku | Chlazení | Max. dovolená teplota v místě stisku | Životnost | |
|----------------------|----------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | Warranty Hours [PIM] | Service Warranty Lifetime |
| XBO 1200 W/DHP OFR | Nucený | 230 °C | 3000 hrs | 3800 hr |
| XBO 1600 W/DHP OFR | Nucený | 230 °C | 3000 hrs | 3800 hr |
| XBO 2000 W/DHP L OFR | Nucený | 230 °C | 3300 hrs | 3500 hr |
| XBO 2200 W/DHP OFR | Nucený | 230 °C | 1500 hrs | 2000 hr |
| XBO 2500 W/DHP OFR | Nucený | 230 °C | 1700 hrs | 2000 hr |
| XBO 3000 W/DHP OFR | Nucený | 230 °C | 1500 hrs | 1900 hr |
| XBO 3000 W/DHS OFR | Nucený | 230 °C | 1500 hrs | 2000 hr |
| XBO 3000 W/DHP L OFR | Nucený | 230 °C | 1900 hrs | 2100 hr |
| XBO 4000 W/DHP L OFR | Nucený | 230 °C | 1300 hrs | 1500 hr |

Technický list řady výrobků

| Popis výrobku | Chlazení | Max. dovolená teplota v místě stisku | Životnost | |
|-----------------------|----------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | Warranty Hours [PIM] | Service Warranty Lifetime |
| XBO 3000 W/DHP XL OFR | Nucený | 230 °C | 2200 hrs | 2400 hr |
| XBO 4000 W/DHP OFR | Nucený | 230 °C | 1100 hrs | 1400 hr |
| XBO 4500 W/DHP OFR | Nucený | 230 °C | 1000 hrs | 1300 hr |
| XBO 4000 W/DHP LL OFR | Nucený | | 1500 hrs | 1900 hr |
| XBO 4500 W/DHP L OFR | Nucený | 230 °C | 1300 hrs | 1500 hr |
| XBO 4000 W/DHP XL OFR | Nucený | 230 °C | 1900 hrs | 2100 hr |
| XBO 6000 W/DHP OFR | Nucený | 230 °C | 650 hrs | 800 hr |
| XBO 6000 W/DHP L OFR | Nucený | 230 °C | 800 hrs | 1100 hr |
| XBO 6500 W/DHP OFR | Nucený | 230 °C | 500 hrs | 750 hr |
| XBO 6500 W/DHP L OFR | Nucený | 230 °C | 700 hrs | 800 hr |
| XBO 6500 W/DHP XL OFR | Nucený | 230 °C | 800 hrs | 1000 hr |
| XBO 7000W/DHP OFR | Nucený | 230 °C | 300 hrs | 500 hr |
| XBO 6000 W/DHP XL OFR | Nucený | 230 °C | 1000 hrs | 1200 hr |
| XBO 6500 W/DHP IX OFR | Nucený | 230 °C | 1000 hrs | 1200 hr |

| Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|
| Popis výrobku | Primární identifikátor článku | Číslo prohlášení v databázi SCIP | Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1 | Číslo CAS látky 1 |
| XBO 1200 W/DHP OFR | 4008321396433 4052899497962 4062172030472 | f6cc71e9-adae-4c95- afe0-07d36b5e74f6 | Lead | 7439-92-1 |
| XBO 1600 W/DHP OFR | 4052899254831 4062172030465 | ddc0ca29-d545- 4244-bd3d- 01657e49e316 | Lead | 7439-92-1 |
| XBO 2000 W/DHP L OFR | 4062172030427 4052899275638 | 3cc8eb7d-934b-482f- ade0-0afdb83ac51b | Lead | 7439-92-1 |
| XBO 2200 W/DHP OFR | 4008321865489 4062172030373 | 5e903ee1-3cc9-40f0- ae95-0a54da9c2b3a | Lead | 7439-92-1 |
| XBO 2500 W/DHP OFR | 4062172030380 4052899010413 | 2699a8c3-f6d1- 4519-a2c4- 83464e509907 | Lead | 7439-92-1 |
| XBO 3000 W/DHP OFR | 4052899195783 4052899468191 4008321330048 4062172030410 4052899096073 4052899287785 | 34a49bce-cf7a-477b- 8d7b-991718631ed4 a303e60b-72e8- 4104-9c0c- 1f16adeed959 2c70619c-7452- 40e1-9f11- 72c36a77558d | Lead | 7439-92-1 |
| XBO 3000 W/DHS OFR | 4008321199065 4062172030540 4008321330017 | 0ad1e6ac-a107- 4e86-a73c- 0a8cdc49edb4 468df0c2-2da9- 47b4-a001- 357079e3d0c0 | Lead | 7439-92-1 |

Technický list řady výrobků

| Popis výrobku | Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | | |
|-----------------------|---|--|---|-------------------|
| | Primární identifikátor článku | Číslo prohlášení v databázi SCIP | Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1 | Číslo CAS látky 1 |
| XBO 3000 W/DHP L OFR | 4052899317277 4052899235908 4052899212886 4062172030502 | 42b5a623-65c3-4fc7- b272-e9973ba1c9ec | Lead | 7439-92-1 |
| XBO 4000 W/DHP L OFR | 4052899468214 4052899235915 4052899212879 4062172030403 | a182c938-75ef-44e7- a0e6-e8e301002b19 ee6fe08d-465e- 439d-9156- a1830163f87d | Lead | 7439-92-1 |
| XBO 3000 W/DHP XL OFR | 4062172092401 | 4d1b0324-7408- 4c16-afc9- 0e4165c645a1 | Lead | 7439-92-1 |
| XBO 4000 W/DHP OFR | 10046135694810 4052899287792 4052899195790 4008321546272 4062172030397 4052899096080 4052899091825 4052899317208 | ce588d4a-f4ef-4dda- 8e54-ddab4457e440 56ff5a8b-6ea4- 41c2-bd17- d898f6c185d1 | Lead | 7439-92-1 |
| XBO 4500 W/DHP OFR | 4008321633422 4062172030571 | 012f940f-18dd-409c- 9473-04140360c548 | Lead | 7439-92-1 |
| XBO 4000 W/DHP LL OFR | 4062172114080 | 68536058-a0f0-4f39- 8967-a173bfd19c5b | Lead | 7439-92-1 |
| XBO 4500 W/DHP L OFR | 4052899343344 4062172030588 | 3de76945-7771- 4e03-9280- 550799b927c9 | Lead | 7439-92-1 |
| XBO 4000 W/DHP XL OFR | 4062172092395 | cc43340f-d501-48a4- 97e6-2064cf408c27 | Lead | 7439-92-1 |
| XBO 6000 W/DHP OFR | 4008321549693 4062172030663 4052899144026 | 8566eac2-b860- 4860-9c27- f7b8e2871b1f | Lead | 7439-92-1 |
| XBO 6000 W/DHP L OFR | 4052899343405 4052899087088 4062172030670 | e1be3907-8f4f-4d48- b496-86874180bac4 | Lead | 7439-92-1 |
| XBO 6500 W/DHP OFR | 4008321676078 4062172030731 | 412959b3-e26e- 4a82-89ba- 3ce9a6fa908b | Lead | 7439-92-1 |
| XBO 6500 W/DHP L OFR | 4052899448636 4062172030755 | 326fc61e-87e5-491e- a54a-876602402f4a | Lead | 7439-92-1 |
| XBO 6500 W/DHP XL OFR | 4052899593640 4062172031684 | 0afbfc5a-721a-4942- bd3d-6024b2eff6a3 | Lead | 7439-92-1 |
| XBO 7000W/DHP OFR | 4062172031707 | 885c4405-74b6- 4820-817d- 399a936e4918 | Lead | 7439-92-1 |
| XBO 6000 W/DHP XL OFR | 4062172110839 | e98aa7da-cb44- 4008-ab03- b605fac43791 | Lead | 7439-92-1 |
| XBO 6500 W/DHP IX OFR | 4062172363792 | 346fd5af-c163-49af- 9dc5-a01a9fe85570 | Lead | 7439-92-1 |

Technický list řady výrobků

| Popis výrobku | Pokyny pro bezpečné používání |
|-----------------------|--|
| XBO 1200 W/DHP OFR | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. |
| XBO 1600 W/DHP OFR | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. |
| XBO 2000 W/DHP L OFR | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. |
| XBO 2200 W/DHP OFR | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. |
| XBO 2500 W/DHP OFR | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. |
| XBO 3000 W/DHP OFR | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. |
| XBO 3000 W/DHS OFR | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. |
| XBO 3000 W/DHP L OFR | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. |
| XBO 4000 W/DHP L OFR | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. |
| XBO 3000 W/DHP XL OFR | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. |

Technický list řady výrobků

| Popis výrobku | Pokyny pro bezpečné používání |
|-----------------------|--|
| XBO 4000 W/DHP OFR | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. |
| XBO 4500 W/DHP OFR | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. |
| XBO 4000 W/DHP LL OFR | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. |
| XBO 4500 W/DHP L OFR | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. |
| XBO 4000 W/DHP XL OFR | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. |
| XBO 6000 W/DHP OFR | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. |
| XBO 6000 W/DHP L OFR | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. |
| XBO 6500 W/DHP OFR | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. |
| XBO 6500 W/DHP L OFR | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. |
| XBO 6500 W/DHP XL OFR | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. |

Technický list řady výrobků

| Popis výrobku | Pokyny pro bezpečné používání |
|-----------------------|--|
| XBO 7000W/DHP OFR | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. |
| XBO 6000 W/DHP XL OFR | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. |
| XBO 6500 W/DHP IX OFR | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. |

¹⁾ Vzdálenost mezi okrajem patice a okrajem elektrody (za studena)

²⁾ Pro svislou provozní polohu: anoda (+) nahoře

Technický list řady výrobků

Bezpečnostní pokyny

Because of their high luminance, UV radiation and internal pressure in both the hot and cold state, XBO lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Xenon lamps are highly explosive. When hot, xenon lamps can cause burn marks. They should only be handled when the lamp is at room temperature. Always use the protective jackets supplied when handling these lamps. When packing the lamps and when installing or removing the lamps without their protective jackets, always wear protective clothing (face shield with neck protector, protective jacket and lint-free, cut-resistant gloves). For more information see the relevant in-pack leaflets and operating instructions.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.